



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys K
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Kortnavn utstyr	LA1
Kompatibel med	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	3 NO + 1 NC
Contacts operation	Momentan
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 60947-5-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A (at 50 °C)
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Produktsertifikater	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CE

Komplementær

Merkeslutteve Irms	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Tillat korttidsbelastning	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Sikringsstørrelse	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum brytespenning	17 V
Ikke overlappende avstand	0,5 mm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34...1,5 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...4 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm²Stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34...1,5 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...4 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm²Stiv
Tiltrekningsmoment	1,3 N.M - med skrutrekker Philips No 2 1,3 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2
Høyde	30 mm
Bredde	38 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0,045 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TC i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	3,6 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	41 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Lengde	13 cm
Pakke 2 Vekt	410 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,1 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------