



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys K
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kortnavn utstyr	LA1
Kompatibel med	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RETURN]TeSys K CA4K
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	1 C/O
Contacts operation	Time delay
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	1...30 s
[Ue] merkespenning	110 - 240 V AC for styrekrets 240 V AC for signale krets
Merkespennings grenser	0,85 - 1,1 Uc
[Ith] fri luft termisk strøm	2 A for signale krets
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA

Komplementær

Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Slip-on-terminaler
Tilbakestillingsstid	1,5 S i løpet av tidsforsinkelse 0,5 s etter tidsforsinkelsen
Høyde	27 mm
Bredde	38 mm
Dybde	38 mm
Vekt	0,04 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TC i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,800 cm
Pakke 1 Vekt	4,800 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	15,000 cm

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,361 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------