



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4D
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Kompatibilitet	4P LC1D80...D115 3P LC1D80...D115

Komplementær

Montasjeplassering	Topp
Monteringsmetode	Med skruer
Støybegrensnings teknologi	Varistor (Peak begrensnng)
Styrespenning	110...250 V AC
Maksimal spenningstopp	2 Uc
Vekt	0,018 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,100 cm
Pakke 1 Bredde	2,700 cm
Pakke 1 Vekt	4,200 cm
Package 1 Weight	13,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	78
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,257 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------