



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4D
Antall poler	3P
Produkt eller type komponent	Interface module
Produktkompatibilitet	LC1D09...D150

Komplementær

Monteringsmetode	Top mounted
Teknologi	Mekanisk
[Us] matespenning	24 V DC
Styrekretsens spenningsgrenser	17...30 V på 20 °C DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - for styrekrets i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel uten Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid uten
[Ue] merkespenning	Styrekrets: 24...250 V AC
Strømforbruk	25 mA 20 °C
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 2 mA
Spenningsstilstand 0 garantert	< 2.4 V
Garantert spenning = 1	17 V
Elektrisk levetid	10 Mcycles på 240 V
Lokal varslings	LED indikasjon
Høyde	12 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
[Ith] fri luft termisk strøm	8 A på <50 °C
Type vern	Innebygd ved hjelp av dioden
IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Varmeavgivelse	0,6 W for styrekrets
Immunitet mot mikroavbrytelser	4 ms

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,767 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------