



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4K
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Produktkompatibilitet	CA2K LC1K LC7K

Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Monteringsmetode	Klips på
Støybegrensings teknologi	RC krets
Styrespenning	110...250 V AC
Maximum peak voltage	3 Uc
Lokal varsling	LED
Antall pr. sett	Sett á 5
Høyde	25 mm
Bredde	6 mm
Dybde	22 mm
Vekt	0,01 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947 VDE 0660 NF C 63-110 BS 5424
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TC conforming to IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,005 kg
Forpakning 1 høyde	0,280 dm
Forpakning 1 bredde	0,520 dm
Forpakning 1 lengde	0,430 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------