



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4K
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Produktkompatibilitet	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Monteringsmetode	Klips på
Støybegrensnings teknologi	Varistor (Peak begrensnng)
Styrespenning	12 - 24 V DC 12 - 24 V AC
Maksimal spenningstopp	2 Uc
Lokal varsling	LED
Antall pr. sett	Sett á 5
Høyde	26 mm
Bredde	6 mm
Dybde	22 mm
Vekt	0,01 kg

Miljø

Standarder	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TC i samsvar med IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,800 cm
Pakke 1 Bredde	2,800 cm
Pakke 1 Vekt	4,200 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	2,800 cm
Pakke 2 Bredde	5,000 cm

Pakke 2 Lengde	4,000 cm
Pakke 2 Vekt	26,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	420
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,630 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------