



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	LA7K
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Monteringssupport	Rail
Produktkompatibilitet	LR2K LR7K

### Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...4 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75...4 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75...4 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34...2.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34...1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end
Tiltrekningsmoment	0.8 N.M - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 0.8 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Høyde	80 mm
Bredde	45 mm
Dybde	75 mm
Vekt	0,1 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	2,916 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------