



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys U TeSys GV2
Tilbehør / separat del kategori	Sikkerhetstilbehør
Produkt eller type komponent	Current limiting module
Kompatibel med	TeSys TeSys U TeSys TeSys GV2
Produktkompatibilitet	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Modulfunksjon	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Montasjeplassering	35 mm DIN-skinne
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
[Ith] fri luft termisk strøm	63 A i samsvar med IEC 60947-1
Aktivisering terskel	1000 A
Bryteevne	<= 100 kA avhengig vern
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 x 1,5...25 mm ² Stiv Skrutilkobling 2 x 1,5...10 mm ² Stiv Skrutilkobling 1 x 1,5...25 mm ² Fleksibel uten Skrutilkobling 2 x 1,5...10 mm ² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 x 1,5...16 mm ² Fleksibel med Skrutilkobling 2 x 1,5...4 mm ² Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	2,2 N.m
Vekt	0,32 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	15,7 cm
Package 1 Weight	346,9 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,494 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------