



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LAD4
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Kompatibilitet	3P LC1D09 - D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Komplementær

Montasjeplassering	Side
Monteringsmetode	Med klips
Støybegrensnings teknologi	RC krets
Styrespenning	110...250 V AC
Maksimal spenningstopp	3 Uc
Vekt	0,012 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,100 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,207 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	2240
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm

Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	48,539 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------