



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LAD4
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Kompatibilitet	3P LC1D09 - D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D098...D258 CAD32, CAD50

Komplementær

Montasjeplassering	Side
Monteringsmetode	Med klips
Støybegrensings teknologi	Varistor (Peak begrensnng)
Styrespenning	110...250 V AC 50/60 Hz
Maksimal spenningstopp	2 Uc
Vekt	0,012 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14 g
Forpakning 1 høyde	1,1 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	143 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	70
Forpakning 3 vekt	1,181 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------