



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Produktnavn	TeSys D TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt blokk
Kompatibel med	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	2 NO + 2 NC
Contacts operation	Gjøre før pause 1 NO + 1 NC Momentan 1 NO + 1 NC
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 600 V i samsvar med CSA
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på <60 °C
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CB UL CSA EAC

### Komplementær

Merkeslutteve Irms	140 A AC i samsvar med IEC 60947-5-1 250 A DC i samsvar med IEC 60947-5-1
Tillat korttidsbelastning	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	30 Mcycles
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum brytespenning	17 V
Ingen overlappende tid	1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Overlappingstid	1,5 ms
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> stiv uten
Tiltrekningsmoment	1,7 N.M - med skrutrekker flate Ø 6 mm 1,7 N.M - med skrutrekker Philips No 2 1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2
Høyde	48 mm
Bredde	44 mm

Dybde	42 mm
Vekt	0,05 kg

## Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Driftshøyde	3000 m

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	62,2 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	4,2 cm
Forpakning 1 lengde	5,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	622,0 g
Forpakning 2 høyde	4,8 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	1280
Forpakning 3 vekt	95,74 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------