

informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukersituasjoner. Verken bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikoverdning, analyse og testing av produktene med hensyn til allmenn bruk. Erhvervs Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

|       |          |
|-------|----------|
| Vekt  | 0,02 kg  |
| Farge | Mørkegrå |

## Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Miljøegenskaper                  | Normale omgivelser           |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Overflatebeskyttelse             | TH i samsvar med IEC 60068   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...60 °C                   |
| Driftshøyde                      | 3000 m                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 4,2 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 2,7 cm  |
| Package 1 Weight         | 19 g    |
| Enhetstype pakke 2       | S01     |
| Antall enheter i pakke 2 | 84      |
| Pakke 2 Høyde            | 15 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 15 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 1,77 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              | <a href="#"> REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#"> Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                             |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|