



Teknisk informasjon

Kompatibel med	TeSys G LC1G
Produktspekter	TeSys G
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LAG8N
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontakttype	2 NO
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling0,75...2,5 mm²Helkjernet flertrådet uten Skrutilkobling0,75...2,5 mm²Fleksibel med

Komplementær

Montasjeplassering	Side
[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60947-5-1 500 V - sertifiseringer CSA 500 V - sertifiseringer UL
[Ue] merkespenning	500 V AC 25...400 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A (at 60 °C)
Merkesluttevne I _{rms}	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Tillat kortidsbelastning	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	8 Mcycles
Minimum brytestrøm	1 mA
Minimum brytespenning	17 V
Ingen overlappende tid	1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Høyde	55,8 mm
Bredde	15,4 mm
Dybde	84,8 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Produktsertifikater	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EUC RO-MR by DNV-GL[RETURN]EAC
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Driftshøyde	3000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,8 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	64
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,944 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------