



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE3D
Produkt eller type komponent	Enclosed star-delta starter
Applikasjon	Standard
Materiale	Polykarbonat
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Termisk overlast relé bestilles separat Star-delta contactors Mechanical interlock
[Ie] nominell driftsstrøm	35 A AC-3
Motoreffekt kW	11 kW på 220 V AC 50/60 Hz 22 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz 26 kW på 415 v AC 50/60 Hz 26 kW på 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Trykknapp start grønn I Trykknapp stopp / reset rød O

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling Styrekrets: skrutilkobling
Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO25 topp 2 kabel inngang: ISO32 topp 2 kabel inngang: ISO40 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn 2 kabel inngang: ISO25 bunn 2 kabel inngang: ISO32 bunn 2 kabel inngang: ISO40 bunn
Bredde	186 mm
Høyde	348 mm
Dybde	175,5 mm
Vekt	5,16 kg

Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26,0 cm
Pakke 1 Bredde	29,0 cm
Pakke 1 Vekt	40,0 cm
Package 1 Weight	5,16 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------