



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy DS
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

Komplementær

Montering	DIN skinne
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Antall poler	1P
Utganger fordelingsblokk	14 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	14,4 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	60 kA
Tilkoblingsklemmer	Fordeling: Skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Stiv Fordeling: Skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...10 mm ² Fleksibel med Fordeling: Skrutilkobling 8 kabel (kabler) 2,5...25 mm ² Stiv Fordeling: Skrutilkobling 8 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Fleksibel med Tilførsel: Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 35...120 mm ² Stiv Tilførsel: Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 23...95 mm ² Fleksibel med Fordeling: Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...50 mm ² Stiv Fordeling: Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm Tilførsel: 10 N.m flat skrutrekker 15,3 mm Tilførsel: 10 N.m PZ2 skrutrekker 15,3 mm Fordeling: 4 N.m flat skrutrekker 10 mm Fordeling: 4 N.m PZ2 skrutrekker 10 mm Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 6 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 6 mm
9 mm polbredde	5
Høyde	85 mm
Bredde	45 mm
Dybde	50,5 mm
Vekt	0,252 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	253,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,670 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------