



Teknisk informasjon

Produktnavn	Wiser for KNX
Produkt eller type komponent	Logic controller

Komplementær

Kommunikasjonsport protokoll	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
[Us] matespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	2 W
LED indikator	CPU belastning: LED (Grønn) KNX powered/reset: LED (Grønn/rød)
Fysisk interface	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Integrert tilkoblingstype	1 USB 2,0 port
Kontrolltype	RESET tast
Tilkoblingsklemmer	KNX bus: bussterminal 2 kabel (kabler) 0,8 mm ² Strømforsyning: klemme 1,5 mm ² Serial: klemme 1,5 mm ²
Montering	DIN skinne
Høyde	90 mm
Bredde	52 mm
Dybde	58 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	0...93 %
IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60950-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,400 cm

Package 1 Weight	126,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,500 cm
Pakke 2 Bredde	20,000 cm
Pakke 2 Lengde	34,800 cm
Pakke 2 Vekt	1,380 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,912 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------