



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	License
Applikasjon	Bygningsautomasjonssystemer Contributes to the overall performance of the functional installation
Software type	Konfigurere software Updateable software
Software type	Grafisk programmerings verktøy
Sammensetning av enhet	USB drive KNX dongle
Produsert i	KNX bus system Switchboard
Operativsystem	Microsoft Windows 7 SP1
Type lisens	Enkel (1 stasjon)
Software versjon	V1.0
Marked	Komersielle bygninger Bolig Små bygninger

Komplementær

Maximum of configurable devices	800 bus KNX
Kommunikasjonsport protokoll	KNX
Software funksjon	Redigerer utstyrskonfigurasjonen Operating/Status report User-defined tables and reports Reports and diagrams Installasjons rapport Kunderapport Periodical diagram/reports Redigeringsverktøy og redigerings funksjoner
Mulige funksjoner	8 floors creation Automatisk installasjon av ETS5 Online help Configurable for supervised input monitoring
Stages of the project configuration	Installasjon/Idriftsettelse Design Drift/Vedlikehold Optimisere
Provided tabs	Scenes label Katalog over enheter og løsninger Verktøylinje Floor plan Parametere
Control and visualisation types	Smarttelefon eller nettbrett Ved mobilapplikasjon Lokal kontroll Touch-skjerm
Format	Dongle
Tilkoblingstype	USB

Termineringslokasjon	PC USB port
Kompatibel med	KNX Trykknapp KNX push-button interface KNX push-button pro KNX Termostat KNX multi-touch screen KNX Tilstedeværelsesdetektor KNX Sensor KNX Bevegelsessensor KNX valve drive KNX aktuator KNX controller

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,8 cm
Pakke 1 Bredde	10,7 cm
Pakke 1 Vekt	16,8 cm
Package 1 Weight	123,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,884 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------