



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LT6CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Kompatibel med	TeSys TeSys T motor controller

Komplementær

Strømtrafo omsetningsforhold	200/1
Nøyaktighetsklasse	Klasse 5P
Precision limit factor	15
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Diameter	35 mm
Kabeltverrsnitt	300 mm²
Høyde	107 mm
Bredde	95 mm
Dybde	25 mm
Vekt	0,55 kg

Miljø

Standarder	BS 7626 IEC 60185
Maximum ambient air temperature for operation	50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,600 cm
Package 1 Weight	450,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,600 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------