



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUA1
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt

### Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Signalfunksjon	Feilsignal Indikerer dreieknapp i klar stilling
[Ue] merkespenning	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med CSA 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1 250 V i samsvar med UL
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2,5 A
Minimum brytespenning	17 V
Minimum brytestrøm	5 mA
Vekt	0,03 kg
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	24 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	998 g
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	960
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	37,44 kg

## Bærekraftig

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------