



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys Ultra
Kortnavn utstyr	LUA
Produkt eller type komponent	Limiter disconnecter
Produktkompatibilitet	LUB LU2B

Komplementær

[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	32 A
Aktivisering terskel	50 kA
Bryteevne	70 KA på 690 V 130 kA på <= 440 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med EN 60947-1 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Monteringsmetode	Direkte
Tilkoblingsklemmer	Connector 1 x 1...10 mm ² Fleksibel uten Connector 1 x 1...6 mm ² Fleksibel med Connector 2 x 1...6 mm ² Fleksibel med Connector 2 x 1...6 mm ² Fleksibel uten Connector 1 x 1,5...10 mm ² Solid Connector 2 x 1,5...6 mm ² Solid
Tiltrekningsmoment	1,9...2,5 N.M flate Ø 6 mm 1,9...2,5 N.m Philips No 2
Vekt	0,31 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	13,5 cm
Package 1 Weight	327,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti

18 måneder