



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUFN
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt

Komplementær

Hjelpekontakt sammensetning	2 NO
[Ue] merkespenning	≤ 250 V AC ≤ 250 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med CSA 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1 250 V i samsvar med UL
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Minimum brytespenning	17 V
Minimum brytestrøm	5 mA
Vekt	0,05 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,3 cm
Pakke 1 Vekt	4,8 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,162 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	FR
Garantiperiode	
Garanti	18 months