



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul
Produktkompatibilitet	LUCL LUCC LUCB LUCM LUCA LUCD
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	RS485 flerpunkt
Bus type	Modbus
Konnektor type	RJ45 front panel
Kommunikasjonsport protokoll	Modbus RTU
Adressering	0...31
Overføringshastighet	19200 bit/s
Tilbake gang	30 ms
Antall innganger	2
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Inngangstype	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Utgangsstrøm	<= 500 mA
Beskyttelsestype	GG sikring 1 A
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V
Lokal varsling	3 LEDs front panel
Senteravstand fane	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²Stiv uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm²Stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm²Fleksibel med
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm
Vekt	0,08 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,9 cm
Pakke 1 Bredde	11,3 cm
Pakke 1 Vekt	4,9 cm
Package 1 Weight	85,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,293 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------