



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul
Produktkompatibilitet	LUCA LUCL LUCD LUCC LUCM LUCB
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	9-veis SUB-D hunn
Bus type	CANopen
Kommunikasjonsport protokoll	CAN2.0A CAN2.B
Adressering	1...127
Strømforbruk	1.5 mA på 24 V DC 20...28 V
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Inngangstype	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Utgangsstrøm	<= 500 mA
Beskyttelsestype	GL sikring 2 A
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V
Lokal varslng	3 LEDs front panel
Senteravstand fane	3,81 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,14...1 mm²Stiv uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...0,5 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,25...1 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,5 mm²Stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,14...0,75 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...0,34 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5 mm²Fleksibel med
Assosiert kabeltype	AWG 26...AWG 16
Tiltrekningsmoment	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Miljø

Standarder	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,900 cm
Pakke 1 Bredde	4,900 cm
Pakke 1 Vekt	11,300 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,923 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------