



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	BZ
Kortnavn utstyr	LA9Z
Produkt eller type komponent	Adapter for skinnesystem
Antall moduler	1

Komplementær

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys Compact
Produktkompatibilitet	GV7 PowerPact NJ NSX100...250
Antall poler	3P
Tillatt strøm	200 A - samleskinne tverrsnitt: 12 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 25 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 30 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 12 x 10 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 10 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 30 x 10 mm
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Skinneavstand	60 mm
Bredde	104 mm
Høyde	190 mm
Dybde	63 mm
Farge	Antrasitt grå

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
---------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,200 cm
Pakke 1 Bredde	11,300 cm
Pakke 1 Vekt	20,800 cm
Package 1 Weight	876,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30 cm

Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	11,358 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	55,556 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------