



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Type trippspole	Åpnende spole Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	220...240 V AC 50/60 Hz 208...277 V AC 60 Hz
Kompatibel med	ComPacT new generation ComPacT NSX new generation ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation Compact Compact NSX Compact Compact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Komplementær

Operating threshold	0.7...1.1 x Un åpne
Responstid	50 ms
Styrestrøms type	Impuls Permanent
Impulsvarighet	>= 20 ms
Starteffekt inngang	10 VA
Hjelpetakttilkobling	Spring 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Avmantlingslengde	7 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	4,700 cm
Pakke 1 Vekt	6,200 cm
Package 1 Weight	120 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,200 cm
Pakke 2 Bredde	10,500 cm
Pakke 2 Lengde	23,700 cm
Pakke 2 Vekt	1,248 kg

Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,844 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------