



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktspekter               | ComPacT NSX100...250<br>ComPacT NSX100...250 new generation<br>ComPacT NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 new generation<br>ComPacT NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC new generation<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV new generation<br>ComPacT NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC new generation<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV new generation |
| Kortnavn utstyr              | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type trippspole              | Åpnende spole<br>Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Styrespenning                | 250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibel med               | ComPacT new generation ComPacT NSX new generation<br>ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation<br>Compact Compact NSX<br>Compact ComPacT NSX DC<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                                   |

### Komplementær

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Operating threshold     | 0.7...1.1 x Un åpne                                 |
| Responstid              | 50 ms                                               |
| Styrestrøms type        | Permanent Impuls                                    |
| Impulsvarighet          | >= 20 ms                                            |
| Starteffekt inngang     | 10 W                                                |
| Hjelpekontakttilkobling | Spring 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> ( AWG 20...AWG 16) |
| Avmantlingslengde       | 7 mm                                                |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 4,7 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 6,2 cm   |
| Package 1 Weight         | 116,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 7,1 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 10,5 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 23,6 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 1,219 kg |
| Enhetstype pakke 3       | S03      |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall enheter i pakke 3 | 60       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 7,698 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>       |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                    | Ja                                                                                                                         |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|