



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250
Kortnavn utstyr	VigiPacT
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	ComPacT new generation ComPacT NSX100 new generation effektbryter ComPacT new generation ComPacT NSX160 new generation effektbryter Compact ComPacT NSX100 effektbryter Compact ComPacT NSX160 effektbryter
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	100 A 160 A
Jordfeilvern klasse	A-klasse Klasse AC
Type jordfeilbeskyttelse	Justrbar
Jordfeil følsomhet	0,03 A for A-klasse 0,1 A for A-klasse 0,3 A for A-klasse 0,5 A for A-klasse 1 A for A-klasse 3 A for A-klasse 10 A for klasse AC 30 A for klasse AC
Jordfeil tidsinnstillingstype	Justerbar
Jordfeil tidsinnstillingsområde	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	200...440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Med
Maksimal brytetid	800 ms
Overspenningskategori	IV

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	14,500 cm
Pakke 1 Vekt	17,000 cm
Package 1 Weight	1,093 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,735 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	42,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	67,200 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------