




Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	strømtransformatormodul
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	150 A
Strømtrafo omsetningsforhold	150/5 A
Strømforbruk i VA	3 VA
Nøyaktighetsklasse	Klasse 4,4

Komplementær

Hjelpkontakttilkobling	Klemme 2,5 mm ²
------------------------	----------------------------

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Vekt	17,0 cm
Package 1 Weight	1,035 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,627 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months