



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250
Serie	Compact
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	Compact ComPact NSX250 effektbryter Easypact EasyPact CVS250 effektbryter
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	250 A
Navn på jordfeilmodul	MH
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Type jordfeilbeskyttelse	Adjustable 5 settings
Jordfeil følsomhet	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Jordfeil tidsinnstillingstype	Adjustable 4 settings
Jordfeil tidsinnstillingsområde	310 Ms 0 Ms 60 Ms 150 ms

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	200...440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Med
Maksimal brytetid	800 ms
Overspenningskategori	Klasse II

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland

IT

Garantiperiode

Garanti

18 months