




Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Serie	Compact
Kortnavn utstyr	early-break kontakt
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Early-break
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A på 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A på 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A på 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 6 A på 24 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,300 cm
Pakke 1 Vekt	8,100 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	108
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,800 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------