



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MT400/630
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation Compact ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC Compact ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	380 - 415 V AC 50 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast
Circuit breaker frame rated current	630 A 400 A

Komplementær

Styrestrøms type	Impuls Permanent
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maksimal driftsfrekvens	4 per minutt
Strømforbruk i VA	500 VA lukke 500 VA åpne
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i AV posisjon 1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,6 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	17,0 cm
Package 1 Weight	3,142 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	19,456 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------