




Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	strømtrafomodul og spenningsutgang
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	400 A
Strømtrafo omsetningsforhold	400/5 A
Strømforbruk i VA	2 VA
Nøyaktighetsklasse	Klasse 0.5

Komplementær

[ue] merkespenning	530 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Hjelpekontakttilkobling	Klemme 2,5 mm ²

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	15,0 cm
Pakke 1 Vekt	20,0 cm
Package 1 Weight	2,16 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,807 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------