



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
Kortnavn utstyr	IFM
Produkt eller type komponent	Interface module
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Komplementær

Type kommunikasjonsnettverk	Universal Logic Plug på 2-port RJ45 Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 kbauds på 1 RJ45
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Nøyaktighets klasse	Klasse 2 strømforsyning
Forsyningsspenning	24 V DC - 20...10 %
Utgangsspenning	24 V DC
Utgangsstrøm	3 A
Strømforbruk	30 mA 24 V DC rom temperatur
Strømforbruk i W	1,635 W
Minne type	EEPROM data storage
Tilkoblinger	RJ45-kontakt Klemme med skruer
Produktsertifikater	EAC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]FCC
Standarder	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Høyde	109 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Vekt	120 g

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 Andre deler: IP30
Relativ fuktighet	5...85 % på 55 °C uten kondens
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensningsgrad	3
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Støtmotstand	+/- 15 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Vibrasjons frekvens	5...8,4 Hz i samsvar med EN/IEC 60068-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,323 cm
Pakke 1 Bredde	7,949 cm
Pakke 1 Vekt	11,525 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,211 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	432
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	67 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------