



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX400...630<br>ComPact NS630b...1600<br>ComPact NS1600b...3200                                                                                                                                                                                                          |
| Kortnavn utstyr              | IFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Interface module                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kompatibel med               | Masterpact Masterpact MTZ<br>Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>Compact Compact NSX<br>Compact Compact NS630b...1600<br>Compact Compact NS1600b...3200<br>PowerPact PowerPact J<br>PowerPact PowerPact L<br>PowerPact PowerPact H<br>PowerPact PowerPact P<br>PowerPact PowerPact R |

### Komplementær

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kommunikasjonsnettverk | Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s på 2-port RJ45<br>Universal Logic Plug på 2-port RJ45 |
| Webserver                   | Innebygd HTTP-server                                                                                                   |
| Monteringsmetode            | Med klips                                                                                                              |
| Montering                   | 35 mm DIN-skinne                                                                                                       |
| Kontrolltype                | Av programvare                                                                                                         |
| [Us] merkespenning          | 24 V DC - 20...10 %                                                                                                    |
| Maks forsyningsstrøm        | 3 A                                                                                                                    |
| Strømforbruk                | 120 mA                                                                                                                 |
| Tilkoblinger                | RJ45-kontakt                                                                                                           |
| Produktsertifikater         | GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC[RETURN]CE                                                                                 |
| Standarder                  | UL 60950<br>UL 508<br>IEC 60947-6-2<br>IEC 60950                                                                       |
| Høyde                       | 105 mm                                                                                                                 |
| Bredde                      | 72 mm                                                                                                                  |
| Dybde                       | 71 mm                                                                                                                  |
| Vekt                        | 182,5 g                                                                                                                |
| Tilbehørskategori           | Reservedel for Compact NS630b - 1600<br>Reservedel for Compact NS1600b...3200                                          |

### Miljø

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | Plugg: IP2x<br>Andre deler: IP3x<br>Front panel: IP4X |
| Relativ fuktighet                | 5...85 %                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...70 °C                                           |
| Forurensningsgrad                | 3                                                     |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flammehemming       | V0 i samsvar med UL 94<br>V0 i samsvar med IEC 60947-1<br>V0 i samsvar med IEC 60695-2-11 |
| Støtmotstand        | 1000 m/s <sup>2</sup>                                                                     |
| Vibrasjons frekvens | 5...8,4 Hz                                                                                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,1 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 7,2 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 10,5 cm   |
| Package 1 Weight         | 188,0 g   |
| Enhetstype pakke 2       | P06       |
| Antall enheter i pakke 2 | 192       |
| Pakke 2 Høyde            | 60,0 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 70,0 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 61,786 kg |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 24        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,0 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 30,0 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 40,0 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 6,723 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                               |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |
| PVC-fri                    | Ja                                                                                                                               |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ID |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|