



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
Kortnavn utstyr	IFE
Produkt eller type komponent	Interface module
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

Komplementær

Type kommunikasjonsnettverk	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s på 2-port RJ45 Universal Logic Plug på 2-port RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9.6...38.4 kbauds
Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Webserver	Innebygd HTTP-server
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Kontrolltype	Av programvare
[Us] merkespenning	24 V DC - 20...10 %
Maks forsyningsstrøm	3 A
Strømforbruk	120 mA
Tilkoblinger	RJ45-kontakt
Produktsertifikater	CE[RETURN]GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC
Standarder	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Høyde	105 mm
Bredde	72 mm
Dybde	71 mm
Vekt	182,5 g
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Miljø

IP-grad	Plugg: IP2x Andre deler: IP3x Front panel: IP4X
Relativ fuktighet	5...85 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensninggrad	3
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94 V0 i samsvar med IEC 60947-1 V0 i samsvar med IEC 60695-2-11
Støtmotstand	1000 m/s ²
Vibrasjons frekvens	5...8,4 Hz

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	188,0 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	192
Pakke 2 Høyde	60,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	70,0 cm
Pakke 2 Vekt	61,786 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	6,723 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------