



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole Åpnende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Spolespenningssatt Klar til innkobling eller utkobling Elektrisk trykknapp aktivert Feil
[Un] voltage power supply	100/130 V AC 50/60 Hz 100/130 V DC
Trippspenning	0.7...1.1 Un ved utkobling 0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3 65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1 80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,2 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,9 cm
Pakke 2 Bredde	13,3 cm
Pakke 2 Lengde	18,4 cm
Pakke 2 Vekt	1,581 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30,0 cm

Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	6,811 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------