




Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole Åpnende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Klar til innkobling eller utkobling Spolespenningssatt Feil Elektrisk trykknapp aktivert
[Un] voltage power supply	277 V AC 50/60 Hz
Trippspenning	0.7...1.1 Un ved utkobling 0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3 65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1 80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	8,4 cm
Package 1 Weight	155 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,085 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	10
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm

Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,085 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------