



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	CE/CD/CT
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter
Type signalkontakter	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Test posisjon Frakoblet posisjon Tilkoblet posisjon
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A på 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A på 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A på 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,8 A på 125 V DC DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	4,2 cm
Pakke 1 Vekt	4,2 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,957 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------