



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	CE/CD/CT
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter
Type signalkontakter	1 NO/NC

Komplementær

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Hjelpekontakt funksjon	Test posisjon Frakoblet posisjon Tilkoblet posisjon
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,8 A på 125 V DC DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC AC-12: 5 A på 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A på 380 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	2 mA på 15 V
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	63,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,594 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------