



#### Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | Masterpact                 |
| Kortnavn utstyr              | MCH                        |
| Produkt eller type komponent | Motormekanisme             |
| Applikasjon                  | Kontroll                   |
| Kompatibel med               | Masterpact Masterpact MTZ1 |

#### Komplementær

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kontrolltype              | Standard                   |
| Styrespenning             | 200 - 240 V AC 50/60 Hz    |
| Trippspenning             | 0,85 - 1,1 Un              |
| Strømforbruk i VA         | 180 VA                     |
| Beskyttelse mot overstrøm | 2...3 x In 0,1 s           |
| Maks ladetid              | 3 s                        |
| Maksimal driftsfrekvens   | <= 3 sykluser per minutt   |
| Provided contact          | Grensebryter på 240 V 10 A |

#### Miljø

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Inkludert utstyr | 1 instruksjonsveiledning |
| Produktserie     | Reservedel               |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,2 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 12,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 18,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 811,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 8        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 6,772 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                              |
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                             |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#"> Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|