



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MCH
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Komplementær

Kontrolltype	Standard
Styrespenning	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Trippspenning	0,85 - 1,1 Un
Strømforbruk i VA	180 VA
Beskyttelse mot overstrøm	2...3 x In 0,1 s
Maks ladetid	4 s
Maksimal driftsfrekvens	<= 3 sykluser per minutt
Provided contact	Grensebryter på 240 V 10 A

Miljø

Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,8 cm
Package 1 Weight	1,979 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	12,315 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------