




Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	SDE[RETURN]PF[RETURN]OF[RETURN]microbryter
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Bryteevne	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	100 mA på 24 V
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	102,000 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	18,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,352 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------