



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Testbatteri                                                                                                                   |
| Applikasjon                  | Power adaptor                                                                                                                 |
| Kompatibel med               | Masterpact Masterpact MTZ1 effektbryter<br>Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter<br>Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter |

### Komplementær

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kapslingsmateriale | ABS/PC                   |
| Ladestrøm          | 1,5 A                    |
| Merkespennning     | 3,7 V                    |
| Opptrekkestid      | 5...10 t                 |
| IP-grad            | IP20                     |
| Høyde              | 23 mm                    |
| Bredde             | 65 mm                    |
| Dybde              | 77 mm                    |
| Farge              | Sort                     |
| Standarder         | UL                       |
| Inkludert utstyr   | 1 instruksjonsveiledning |
| Produktserie       | Reservedel               |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 11 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 17,5 cm |
| Package 1 Weight         | 198 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 6       |
| Pakke 2 Høyde            | 13 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 12 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 20 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 1,54 kg |
| Enhetstype pakke 3       | S02     |
| Antall enheter i pakke 3 | 24      |
| Pakke 3 Høyde            | 15 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 6,4 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|