



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Ethernet interface modul Tilbehørskit
Applikasjon	Kommunikasjon
Montering av enhet	Integrert Direkte montering

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Type kommunikasjonsnettverk	ULP, CANopen på USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps på RJ45
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Montering	DIN skinne
Plassering på produkt	Lomme
Maks forsyningsstrøm	3 A
Strømforbruk i W	72 W
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Dybde	52,5 mm
Vekt	0,075 kg
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,89 cm
Pakke 1 Bredde	15,24 cm
Pakke 1 Vekt	21,59 cm
Package 1 Weight	131,543 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------