




Teknisk informasjon

Serie	MasterPacT
Kortnavn utstyr	4 OF
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Monteringsmetode	Fast Uttrekkbar
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Minimum belastning	2 mA på 15 V
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	135,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	26
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,927 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------