

LVCT00101S

LVCT 100 A – 0,333 V utgang – med delt
kjerne – Ø = 16 mm x H = 20 mm



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Kortnavn utstyr	LVCT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Utgangsspenning	0.333 V
Elektrisk tilkobling	Kabel: 1,8 m (AWG 22) 600 V
Produsert i	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Split kjerne balanse
[in] merkestrøm	100 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Kompatibel med	Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimåler Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimåler Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimåler Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimåler Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimåler
Målenøyaktighet	0,01 10...100 %

Miljø

Relativ fuktighet	95 %
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...105 °C
Bredde	Innvendig: 16 mm Utvendig: 40 mm
Dybde	37 mm
Høyde	Utvendig: 53 mm Innvendig: 16 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	21 cm
Pakke 1 Vekt	25,4 cm
Package 1 Weight	169 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------