



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Kortnavn utstyr	LVCT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Utgangsspenning	0.333 V
Elektrisk tilkobling	Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Produsert i	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Split kjerne balanse
[in] merkestrøm	800 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Kompatibel med	Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCCE multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimåler[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter[RETURN]Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimåler[RETURN]Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimåler
Målenøyaktighet	0,01 10...100 %

Miljø

Relativ fuktighet	95 %
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Bredde	Innvendig: 62 mm Utvendig: 151 mm
Dybde	30 mm
Høyde	Innvendig: 73 mm Utvendig: 132 mm
Vekt	0,58 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	25,4 cm
Package 1 Weight	970,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	US
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------