

LVCT02404S

LVCT 2400A – 0,333 V utgang – delmar
strømtrafo – 62 mm x 201 mm



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Kortnavn utstyr	LVCT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Utgangsspenning	0.333 V
Elektrisk tilkobling	Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Produsert i	BCPM BCPMS Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Split kjerne balanse
[in] merkestrøm	2400 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Kompatibel med

Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimåler
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter
Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimåler
Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimåler

Målenøyaktighet 0,01 10...100 %

Miljø

Relativ fuktighet	95 %
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Bredde	Innvendig: 62 mm Utvendig: 151 mm
Dybde	30 mm
Høyde	Innvendig: 139 mm Utvendig: 201 mm
Vekt	0,87 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	25,4 cm
Package 1 Weight	1,136 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	US
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------