




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Tilbehør
Tilbehør / separat del kategori	Reservedel
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Produktkompatibilitet	IP31 enclosure IP30 enclosure IP43 enclosure
IP-grad	IP30
Tilgjengelig utstyr	4 kit pillars + pillar heads 2 A-angle parts 4 spacers 2 combination uprights 2 short combination crossbars 2 base blanking plugs 7 nuts HX grooved 4 washers 2 B-hjørne delere 2 screws with flange 2 association fasteners 1 selvgjengende skrue 1 earthing braid plug

Komplementær

Installation description	Veggmontert kabelfelt Gulvstående kabelfelt
Bredde	200 mm
Vekt	1,24 kg
Type overflate	Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	24,0 cm
Package 1 Weight	1,671 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,412 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------