



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Produkt eller type komponent	Central upright
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling Reservedel
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
IP-grad	IP30
Tilbehør / separat del betegnelse	For ved siden av hverandre rammeverk kombinasjon

Komplementær

Installation description	Veggskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 300 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9
Montasjeplassering	Side v/side
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	480 mm
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	20,5 cm
Pakke 1 Vekt	68,0 cm
Package 1 Weight	652,0 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	34,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	27,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------